

**Garant**
**eco tekinimo peilis su keičiama plokšte, dešininis, Koto / plokštelių dydis: 25/16mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	251702 25/16
GTIN	4045197650986
Produktų klasė	21U

**Aprašymas**
**Modelis:**

Su vidiniu aušinimo skysčio padavimu ant plokštelės pjovimo briaunos. Aušinimas vyksta per labai tikslius purkštukus, todėl terminė apkrova tikslingai ir efektyviai sumažinama, nes aušinimo skysčio srovė nukreipta optimaliai tarp drožlės ir pjovimo briaunos. Didesnis produktyvumas, ilgesnis naudojimo laikas ir saugesnis darbo procesas.

**Pastaba:**

Aušinimo priemonės perdavimas galimas tik naudojant GARANT eco sistemos laikiklius Nr. 317900 – 319886.

Vidinis aušinimas: taip

ISO kodų laikiklis: MVJNR/L 2525X16

tinkamos keičiamosios plokštelės: VN.. 1604..

Darbinės dalies ilgis  $L_4$ : 32 mm

Galvutės ilgis  $L_1$ : 46 mm

Bendras ilgis L: 117,5 mm

Atraminė plokštelė: 259031 1

**Techninis aprašymas**

Atraminė plokštelė	259031 1
ISO kodų laikiklis	MVJNR/L 2525X16
Varžtas spaustukui	259021 2
Galvutės ilgis $L_1$	46 mm

Varžtas atraminei plokštelei	259025 9
Plokštelės dydis	16 mm
tinkamos keičiamosios plokštelės	VN.. 1604..
Darbinės dalies ilgis L <sub>4</sub>	32 mm
Koto dydis	25 mm
Spaustukas	259038 3
Bendras ilgis L	117,5 mm
Paskirtis	dešininis
Norma	DIN ISO 5610
Vidinis aušinimas	taip
Reguliuojamas kampas κ	93 laipsniai
Produkto rūšis	Tekinimo plokštelių laikiklis su keičiama plokštele

## Priedai

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm	659906 500
Varžtas spaustukui Tipas 2	259021 2
Atraminė plokštelė Tipas 1	259031 1
Precizinis antgalis šešiabriauniams varžtams, kotas E 6,3 Šešiabriaunis 2 mm	674242 2
Varžtas atraminei plokštelei Tipas 9	259025 9
Spaustukas Tipas 3	259038 3