

**Akumuliatorinis kampinis suktuvas, Tipas: CLBA653****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	071142 CLBA653
GTIN	697099373209
Produktų klasė	03S

**Aprašymas****Modelis:**

Išmanūs, bet paprasti naudoti, Cleco® CellClutch™ belaidžiai surinkimo įrankiai suteikia surinkimo linijos programavimo ir klasikinės skaičiavimo funkcijas. Tikslumas ir atkartojamumas, kai CMK vertė > 1.67 (su ±10 % paklaida pagal ISO 5393).

- **Paprasta programuoti: Galima programuoti sūkių skaičių ir užveržimą keliais žingsniais, siekiant sumažinti klaidų skaičių ir padidinti našumą.**
- **Patikrinta Cleco sankaba: Užtikrina gamybos linijos patikimumą ir ilgaamžiškumą.**
- **Operatoriaus būsenos lemputė: Spalvotas ekranas, skirtas priveržimui ir partijų skaičiavimo būsenai.**
- **Spalvoti LED: Darbinė lemputė, skirta papildomai „OK/NOK“ apžiūrai, tuo pačiu apšviečiant Jūsų ruošinį.**
- **Programuojamos sukimo strategijos: pašalinkite sriegio pažeidimus ir varžtų sukimo klaidas programuodami sūkių skaičių ir strategijas.**
- **Vientisa baterijų platforma.**

**Tiekimo sudėtis:**

Be galvučių, be akumuliatoriaus ir be įkroviklio.

**Pastaba:**

Tinkamus akumuliatorius ir įkroviklius rasite Nr. 073827 dyd. MB18, 073816 dyd. MB18, Nr. 073840. Norint nustatyti sukimo momentą, būtinas išankstinio nustatymo įtaisas; kurį galite rasti Nr. 654381.

**Techninis aprašymas**

Sūkių momento ribos	16 - 65 Nm
Svoris be akumuliatoriaus	1,93 kg

Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Sūkių skaičiaus diapazonas	12 - 115 min <sup>-1</sup>
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Produkto rūšis	Suktuvai