

**KOMET® Unisix® keičiama plokštelė, BK2730, Pavadinimas, tipas W29: 50-200****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 237080 50-200 |
| GTIN             | 4047109101067 |
| Produktų klasė   | 24T           |

**Aprašymas****Tinka:**

Nr. 236685; 236686

**Pastaba:****Nurodyti rekomenduojami apdirbimo režimai specialiai KUB Trigon®.**

Tipas: INOX

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: WOEX 100504

Pastūma f plienui < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,2 mm/aps,**Techninis aprašymas**

|   |             |
|---|-------------|
| Pavadinimas                               | 50-200      |
| Pastūma f plienui < 900 N/mm <sup>2</sup> | 0,2 mm/aps, |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | WOEX 100504 |
| Kietlydinys                               | BK2730      |
| Tipas                                     | INOX        |
| Ašmenys                                   | HM          |
| Produkto rūšis                            | Gręžimas    |

**Vartotojo duomenys**

|                             | <b>Paskirtis</b> | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>ISO kodas</b> |
|-----------------------------|------------------|----------------------|------------------|
| INOX <900 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 160 m/min            | M                |
| INOX >900 N/mm <sup>2</sup> | tinka            | 160 m/min            | M                |
| Ti >850 N/mm <sup>2</sup>   | tinka            | 80 m/min             | S                |
| drėgnas, maks.              | tinka            |                      |                  |