

**DC. T 11T302, Rūšis: PR1425****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260488 PR1425
GTIN	4960664639519
Produktų klasė	25E

**Aprašymas**

DC. T 11T302 PR1425 Kietlydinys: PR1425

Drožlialaužis: MFP-GQ

Tolerancija: G

Pjūvio gylis  $a_p$ : 1 - 3 mm

Pastūma  $f$ : 0,05 - 0,15 mm/aps,

Pjovimo greitis  $v_c$  pagrindiniam naudojimui: 100 - 150 m/min

**Techninis aprašymas**

Pagrindinis naudojimas	M
Kampo spindulys	0,2 mm
Drožlialaužis	MFP-GQ
Pjovimo greitis $v_c$ pagrindiniam naudojimui	100 - 150 m/min
Pastūma $f$	0,05 - 0,15 mm/aps,
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pjūvio gylis $a_p$	1 - 3 mm

Kietlydinys	PR1425
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCGT 11T302
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	G
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui