

**DC. T 11T304, Rūšis: CA510****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260490 CA510
GTIN	4960664697618
Produktų klasė	25E

Aprašymas

DC. T 11T304 CA510 Kietlydinys: CA510

Drožlialaužis: GK

Tolerancija: M

Pjūvio gylis a_p : 0,5 - 3 mm

Pastūma f : 0,1 - 0,3 mm/aps,

Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui: 140 - 450 m/min

Techninis aprašymas

Kampo spindulys	0,4 mm
Pjovimo sąlygos	nepertraukiamas
Pastūma f	0,1 - 0,3 mm/aps,
Drožlialaužis	GK
Pagrindinis naudojimas	P
Pjūvio gylis a_p	0,5 - 3 mm
Pjovimo greitis v_c pagrindiniam naudojimui	140 - 450 m/min

Kietlydinys	CA510
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka	rupusis apdirbimas
Ašmenys	HM
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	DCMT 11T304
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	2
Tolerancija	M
Produkto rūšis	keičiamosios plokštelės tekinimui