

**Gręžtuvas, Tipas: GBM132REK****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	075420 GBM132REK
GTIN	3165140797931
Produktų klasė	03B

Aprašymas**Modelis:**

Rankinis gręžtuvas su galingu 750 W varikliu ir dideliu sukimo momentu, skirtas iki 13 mm kiaurymėms pliene gręžti.

- **2-ių greičių reduktorius.**
- **Rutuliniai ir ritininiai guoliai užtikrina tikslų darbą ir ilgą tarnavimo laiką.**
- **Mažas kampo matmuo 29 mm.**
- **Tolygus ir išankstinis greičio pasirinkimas su reguliavimo ratuku.**
- **Valdymo elektronika tiksliam gręžimui.**
- **Sankaba nuo perkrovos saugo ir dirbantįjį, ir prietaisą.**
- **Suklio kakliuką Ø 43 mm (europinis standartas) – galima dėti į stovą gręžtuvams.**
- **Dešininė / kairinė eiga.**
- **Softgrip.**

Tiekimo sudėtis:

Su greitojo užveržimo griebtuvu 13 mm, papildoma rankena, gylio ribotuvu 210 mm, dėžute.

Techninis aprašymas

Gręžimo patrono laikiklis	1/2 colio – 20 UNF
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 2-u greitis	8 mm
Gręžimo patrono užspaudimo ribos	1,5 - 13 mm

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	3200 min ⁻¹
maksimali vibracija pagal EN	7,5 m/s ²
Svoris	2,4 kg
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 2-u greitis	20 mm
Naudojama galia	750 W
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	1000 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene 1-u greitis	13 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje 1-u greitis	32 mm
Tinklo įtampa	230 V
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Gamintojo pavadinimas	GBM 13-2 RE
Produkto rūšis	Gręžtuvas