

**Garant**
**Ištekinimo galvutė Ø 9,75 – 88,1 mm, Jungtis: BT40**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	237591 BT40
GTIN	4045197608468
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**

Gali būti vientiso bloko arba su HW63 jungtimi. Su vidiniu aušinimo priemonės padavimu. Kompaktiškas.

**Paskirtis:**

Tekinimo peiliams su Ø 16 mm kotu ir tikslaus gręžimo tilteliu. Su ISO keičiamomis plokštelėmis **CC..0602**.

**Rekomendacija:**

Geriausia su keičiamosiomis plokštelėmis Nr. 237695 ir Nr. 237696.

Vidinis aušinimas: taip

Išorinis Ø D<sub>1</sub>: 55 mm

Naudingasis ilgis L<sub>1</sub>: 63 mm

Iškyšos ilgis A: 90 mm

**Techninis aprašymas**

Išorinis Ø D <sub>1</sub>	55 mm
Jungtis	BT40
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	63 mm
Iškyšos ilgis A	90 mm
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

