

Prie sienos / stalo montuojamas akių dušas, Tipas: 714**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	984151 714
GTIN	4251138221270
Produktų klasė	97S

Aprašymas**Modelis:**

Akių dušai patalpoms su aukštos kokybės dušo galvutėmis užtikrina reguliuojamą, tolygią srovę. Su integruotu automatiniu srovės reguliatoriumi, tinkamam srovės aukščiui, nepriklausomai nuo vandens slėgio, taip pat integruotu atbulinio srauto vožtuvu geriamojo vandens apsaugai. Guminės dušo galvutės movos apsaugo nuo traumų. Dulkių dangteliai paleidus srovę atsidaro automatiškai. Didelės skylės dušo galvutėse neleidžia vandeniui užsistovėti, todėl nesikaupia kalkės. Su 2 galvutėmis, lenktomis 45° kampu.

Standartas:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Techninis aprašymas

Srauto slėgis	2,5 - 5 bar
Srauto slėgis	36,26 - 72,52 psi
Montavimo atvejas	tvirtinti prie sienos
Montavimo atvejas	montuojama prie stalo
Srauto dydis	14 l/min

Gylis	65 mm
Svoris	0,95 kg
Aukštis	310 mm
Funkcija	Akių dušas
Funkcija	Rankinis dušas
Plotis	145 mm
BSP prijungimo sriegis	1/2 IG in
Produkto rūšis	Akių dušas