



Akumulatorinis gręžtuvas, Tipas: M18BLDDRC5



Užsakymo data

Užsakymo numeris

070210 M18BLDDRC5

GTIN

4058546477066

Produktų klasė

03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumulatorinis gręžtuvas Galingas akumulatorinis 2-jų greičių gręžtuvas su deš./kair. eiga. Ličio jonų akumulatoriai su **atskirų kamerų stebėjimu** ir **įkrovos lygio rodmeniu**. Tvirtas **metalinis pavaros korpusas** ilgam eksploatavimo laikui. **FIXTEC metalinis greito užveržimo griebtuvas** su suklio užraktu. LED darbo zonos apšvietimas. Rankeną su Softgrip viršutiniu sluoksniu patogų laikyti.

Tiekimo sudėtis:

Su 2 x M18 ličio jonų akumulatoriais, M12-18 FC įkrovikliu, diržo segtuku, HD dėže (sisteminis lagaminas).

Pastaba:

Tinkamus atsarginius akumulatorius ir įkroviklius rasite nuo Nr. 073816, Nr. 073827 ir Nr. 073840.

Techninis aprašymas

tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/
Įtampa

Milwaukee tipas B 18 V

Svoris

1,8 kg

maksimalus sūkių skaičius 2. greitis	1700 min ⁻¹
Akumuliatorių kiekis	2
Akumuliatoriaus įtampa	18 V
maksimali vibracija pagal EN	< 2,5 m/s ²
Greito užveržimo griebtuvo užveržimo ribos	1,5 - 15 mm
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	13 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 550 min ⁻¹
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	52 mm
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	60 Nm
standartinis naudojimas	Strong
Variklio sandara	Bešepetėlinis variklis
Gamintojo pavadinimas	M18 BLDDRC-502C
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
Akumuliatoriaus talpa	5 Ah
Akumuliatoriaus rūšis	Ličio jonai
Pakuotė	Lagaminas (HD=Heavy Duty)
Produkto rūšis	Gręžtuvas-suktuvas