

Garant

Dinamometrinis atsuktuvus su 1/4 colių antgalių laikikliu, su skale, automatiškai atsilaisvinantis, Maksimalus sukimo momentas: 30cNm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	659100 30
GTIN	4067263117179
Produktų klasė	61E

Aprašymas

Modelis:

- Ergonomiškai suformuota rankena su neslidžia Haptoprene danga užtikrina didelį jėgos perdavimą.
- Aiškus ir lengvai įskaitomas dėl didelio skaitmeninio ekrano.
- Trumpas 36° paleidimo kelias su aiškiai girdimu ir juntamu signalu.
- Paleidimo mechanizmas su 10 fiksavimo elementų, pagamintų iš didelio atsparumo dilimui legiruoto įrankinio plieno, užtikrina ilgą tarnavimo laiką.
- Perkrovos sankaba („Slipper“) užkerta kelią verčių viršijimui.
- Lengva valdyti ir paprasta atpažinti užrakinimo ir atrakinimo būseną dėl oranžinio signalinio žiedo ant sukamosios rankenėlės.
- Antgalių laikiklis (1/4 colių - D 6,3 / F 6,3) su fiksatoriumi. Greitas antgalių keitimas viena ranka.

Funkcija:

Pasiekus nustatytą sukimo momentą, atsuktuvus gerai girdimai ir juntamai atsilaisvina ir jį iš karto galima naudoti vėl. Sukimas prieš laikrodžio rodyklę be sukimo momento funkcijos, skirtas atlaisvinti varžtines jungtis.

Standartas:

Sertifikuota pagal **DIN EN ISO 6789**.

Tikslumas:

±6 %.

Techninis aprašymas

Atlaisvinimo vertės nustatymas	su nustatymo skale
--------------------------------	--------------------

Antgalių laikiklis	D 6,3
Antgalių laikiklis	F 6,3
Padalos vertė, pasirenkama	cNm
Paleidimas	0,2 cNm
Duomenys protokoluojami	ne
Prijungimo forma	Terkšlės galvutė 1/4 colio
Kalibravimas	O1
Bendras ilgis L	204 mm
maksimalus sukimo momentas	30 cNm
Patikros protokolas	Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo būdas	Sukimo momentas
Priveržimo kryptis	Dešininis priveržimas
Atlaisvinimo principas	mechaninė slydimo mova
Feedback	akustinis signalas
Feedback	ryškus
Indikatorius	analoginis
Norma	DIN EN ISO 6789
Svoris	310 g
Matavimo prietaisai	mechaninis
Suveikimo signalas	akustinis
Suveikimo signalas	jutiklinis
Užveržimo momento matavimo tikslumas	±6 %
Sūkių momento ribos	2 - 30 cNm
Reguliuojama atlaisvinimo vertė	reguliuojama
Nustatytas užveržimo momentas	taip
Produkto rūšis	Dinamometrinis atsuktuvus

Tinkami produktai

<https://www.hoffmann-group.com/LT/lt/hom/p/659100-30>

