



**Juodi / mėlyni pusbačiai STEFANO XXSG BOA® black-blue Low ESD, S3, Batų dydis EU: 38**



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 092270 38     |
| GTIN             | 4030839362624 |
| Produktų klasė   | 09P           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Apsauginiai batai STEFANO iš ELTEN WELLMAXX produktų linijos.

- **Viršutinis sluoksnis iš tvirtos galvijų odos.**
- **Pralaidus orui tekstilinis pamušalas.**
- **Uždaras, paminkštintas liežuvis.**
- **BOA® Fit užsegimo sistema.**
- **Padų vidus iš Infinergy® BASF su viso paviršiaus amortizacija.**
- **Grublėti PU / PU padai SAFETY-GRIP.**
- **Įdedamas vidpadis ARTISAN ESD.**
- **PU dangtelis saugo viršutinį sluoksnį.**
- **Šviesą atspindinčios juostelės geresniam matomumui.**
- **ESD modelis.**

#### Standartas:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį

### Techninis aprašymas

|        |              |
|--------|--------------|
| Spalva | juoda/mėlyna |
|--------|--------------|

| Norma                         | Įdėklai sertifikuoti pagal DGUV 191 dalį |
|-------------------------------|--|
| Apsaugos klasė                | S3                                       |
| Kojų pirštų apsaugos medžiaga | Plienas                                  |
| Batų dydis EU                 | 38                                       |
| Nepraduriami                  | tekstilinis                              |
| Serija                        | STEFANO                                  |
| Lytis                         | Vyriškas modelis                         |
| Savybė                        | Sukamas užraktas                         |
| elektrostatinė savybė         | EGB/ESD                                  |
| Pado savybės                  | Infinergy padas                          |
| Produkto rūšis                | Apsauginiai pusbačiai                    |