

Garant**Tekinimo plokštelės laikiklis, neutralus, Koto / plokštelių dydis: 16/10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260611 16/10
GTIN	4045197653239
Produktų klasė	21T

Techninis aprašymas

Funkcinis plotis L_4 neutralaus laikiklio darbinis plotis	13 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 2
Neutralaus laikiklio bendras ilgis L	100 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	RC.X 1003
Plokštelės dydis	10 mm
Neutralaus laikiklio iškyšos ilgis L_1	20,3 mm
Koto dydis	16 mm
Varžtas atraminei plokštei	269013 2
Atraminė plokštelė	269005 11
Laikiklio ISO kodas	SRDCN 1616H10
Norma	Gamykliniai standartai
Paskirtis	neutralus
Vidinis aušinimas	ne
Reguliuojamas kampas κ	30 laipsniai
Paskirtis	Apdaila
Paskirtis	Išilginis tekinimas, išorinis

Produkto rūšis

Tekinimo plokštelių laikiklis
su keičiama plokšte

Priedai

Varžtas atraminei plokštei Tipas 2

269013 2

Precizinis antgalis Torx® varžtams, 1/4 colio E 6,3 Torx®
profilis TX8

674248 TX8

Atraminė plokštelė Tipas 11

269005 11

Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys Tipas 2

269028 2

Dinamometrinis atsuktuvassu skale, keičiamų geležčių
laikikliu Maksimalus sukimo momentas 500 cNm

659957 500