

Kilpa, mėlyna 8000 kg, Darbinės dalies ilgis: 3m**Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 086280 3 |
| GTIN | 2050001735744 |
| Produktų klasė | 08Z |

Aprašymas**Modelis:**

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Darbinės dalies ilgis | 3 m |
| Apimtis | 6 m |
| Kilpos plotis | 90 mm |
| Apkrova tiesioginė WLL | 8000 kg |
| Apkrova tiesioginė pririšus WLL | 6400 kg |
| Apkrova dviguba WLL iki 7° | 16000 kg |
| Apkrova dviguba WLL 7° – 45° | 11200 kg |
| Apkrova dviguba WLL 45° – 60° | 8000 kg |
| Produkto rūšis | Apvali kilpa |