

Garant**SOGX 100408, HB6640, Tipas: INOX**

Užsakymo data

Užsakymo numeris	234076 INOX
GTIN	4045197697820
Produktų klasė	21E

Aprašymas

Tinka:

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

Rekomendacija:

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 100408
Kietlydinys	HB6640
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,07 – 0,14 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V_c	ISO kodas
INOX <900 N/mm ²	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm ²	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm ²	ribotai tinka	75 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		