

Mitutoyo

Matavimo liniuotė, efektyvus matavimo ilgis L₀: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	499241 100
GTIN	4550501371438
Produktų klasė	44D

Aprašymas

Modelis:

- Su absoliučiąja matavimo sistema.
- Įjungus rodoma reali padėtis, todėl nebereikia gaišti laiko atskaitos taškų nustatymui.
- Paprastas montavimas ir paleidimas.
- Nejautrus vandeniui, alyvai ir dulkėms dėl elektromagnetinės indukcijos.

Funkcija:

IP67: Yra apsauga nuo laikino panardinimo į vandenį ir apsauga nuo dulkių (nelaidus dulkėms), taip pat apsauga nuo kontakto.

Paskirtis:

Tiksliam ašiniam suregulavimui ir išdėstymui, pvz.: frezavimo ir tekimo staklėse, koordinatinių staluose arba matavimo prietaisuose. Taip pat tinka staklių rekonstravimui papildant skaitmeniniu indikatoriumi.

Pastaba:

Tinka naudoti tik kartu su ekranu 499356.

Techninis aprašymas

Laido ilgis	3,5 m
Plotis	22 mm
Matavimo tikslumas (20°)	5 μm
Efektyvus matavimo ilgis L ₀	100 mm

IP apsaugos klasė	IP 67
Atstumas tarp kiaurymių centrų L_2	258 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis
maksimali matavimo antgalio eiga L_1	120 mm
Bendras ilgis L_3	278 mm
Matavimo verčių fiksavimas	vienkartinis nulinio taško nustatymas
Matavimo prietaisai	skaitmeninis
Produkto rūšis	Matavimo liniuotė

Priedai

Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 2	499356 2
Skaitmeninis ekranas Rodomų ašių kiekis 3	499356 3