

Medžiaginės įžeminimo apyrankės 2 vnt. rinkinys Mygtukas 4,0 mm, Spalva: R**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972802 R
GTIN	4057989621258
Produktų klasė	98E

Aprašymas**Modelis:**

Visai be metalo, išskyrus kontaktinę jungtį (jokio odos kontakto su metalu). Juostoje austi laidūs siūlai, vidinėje pusėje elektrai laidus plastikas. Standartiškai yra su 4,0 mm mygtukine jungtimi (tinka tarptautiniu mastu). Įžeminimo apyrankės reguliuojamos individualiai pagal nešiootojo riešą. Apyrankės galima plauti 30 °C temperatūroje.

Tiekimo sudėtis:

Rinkinyje 2 vnt.

Techninis aprašymas

Spalva	raudona
Plotis	22 mm
Mygtuko -Ø	4 mm
Žmonių apsauginis įžeminimas	pirminis
Ilgis	240 mm
be metalų	taip
individualiai pritaikoma pagal riešo apimtį	taip
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Plovimas	30 °C spalvotiems skalbiniams
Produkto rūšis	įžeminimo apyrankė

