

**Garant****SOGX 050204, HB6530, Tipas: ST1400**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	234034 ST1400
GTIN	4045197697653
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

**Tinka:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Rekomendacija:**

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

**Pastaba:**

Nenaudokite kaip vidinės pjovimo briaunos (būtina vidinei pjovimo briaunai = pjovimo medžiagos rūšis HB630).

Pastūma f: 0,06 – 0,12 mm/aps.

## Techninis aprašymas

Tipas	ST1400
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204
Kietlydinys	HB6530
Ašmenys	HM

Pastūma f	0,06 – 0,12 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

### Vartotojo duomenys

	Paskirtis	V <sub>c</sub>	ISO kodas
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	230 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	tinka	190 m/min	P
Plienas <1400 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	P
drėgnas, maks.	tinka		