

Garant GRIDLINE

**ESD stalčius 50 kg, 26×24G, Stalčių aukštis: 150mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972453 150
GTIN	4067263126324
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

**100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

**Tiekimo sudėtis:**

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

**Spalva:**

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

**Techninis aprašymas**

Svoris	17 kg
Naudingasis gylis G	24
Priekio aukštis	150 mm
Naudingasis plotis G	26
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Paskirtis	Įrankių spinta
Naud. aukštis	125 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg

Naudingas plotis	650 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Stalčius