

Garant GRIDLINE

**ESD stalčius su viena ranka valdomu atskirų stalčių užraktu 50 kg, 26×24G,
Stalčių aukštis: 50mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972455 50
GTIN	4067263126348
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

Atskirų stalčių išėmimas viena ranka – tai užkerta kelią stalčių atsidarymui transportavimo metu. Būtinai reikalinga visiems montavimo vežimėliams.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Šviesiai pilkos spalvos, panašus į RAL 7035, **dengtas miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Naudingasis plotis	650 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	taip
Priekio aukštis	50 mm
Atskirų stalčių fiksatorius	Darbas viena ranka
Naudingasis plotis G	26
Naudingasis gylis G	24
Paskirtis	Įrankių spinta

Svoris	11 kg
Stalčių naudingasis gylis G	26×24
Naud. aukštis	25 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	26×24G
Produkto rūšis	Stalčius