

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 36×24G, Stalčių aukštis: 125mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972473 125
GTIN	4067263126430
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:****100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui 25 mm tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.****Techninis aprašymas**

Svoris	19 kg
Priekio aukštis	125 mm
Naudingas plotis	900 mm
Paskirtis	Įrankių spinta
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Naudingasis gylis G	24
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naud. aukštis	100 mm
Naudingasis gylis	600 mm
Naudingasis plotis G	36

su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius