

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 36×24G, Stalčių aukštis: 200mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972473 200
GTIN	4067263126454
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

100% ištraukiami stalčiai su diferencialiniu ištraukikliu.

Prakirstos angos skiriamųjų juostelių tvirtinimui 25 mm tinklelyje (stalčių aukštis nuo 75 mm).

Leistinoji apkrova – 50 kg.

Tiekimo sudėtis:

Stalčius kartu su 1 pora kreipiamųjų bėgelių.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

Techninis aprašymas

Naud. aukštis	175 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Naudingasis gylis	600 mm
Priekio aukštis	200 mm
Paskirtis	Įrankių spinta
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Naudingasis gylis G	24
Svoris	22 kg
Naudingasis plotis G	36

Naudingas plotis	900 mm
su atskirų stalčių fiksatoriumi	ne
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Stalčius