

Garant GRIDLINE

ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams, 36×24G, Aukštis: 1000mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972470 1000
GTIN	4067263126508
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spintos korpusas ESD laidus 40×28G, tinkantis 36×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. Tinkami stalčiai Nr. 972473.

Su ESD įžeminimo laidu.**Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panašios į RAL 7035, **dažyta ESD miltelinu būdu.**

Pastaba:

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

Techninis aprašymas

Aukštis	1000 mm
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Ištraukiamų lentynų skaičius	0
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip

Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Plotis G	40
Stalčių skaičius	0
Svoris	50 kg
Gylis	700 mm
Naud. aukštis	900 mm
Plotis	1000 mm
Įžeminimas	įžeminta jungtis prie korpuso
Durų skaičius	0
su įžeminimo kabeliu	taip
Gylis G	28
Naudingasis aukštis stalčiams	900 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21