

Garant GRIDLINE

**ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams, 36×24G, Aukštis: 1500mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972470 1500
GTIN	4067263126522
Produktų klasė	9GK

**Aprašymas****Modelis:**

Įrankių spintos korpusas ESD laidus 40×28G, tinkantis 36×24G stalčiams. Įstatyti stalčiams kas 25 mm. Korpusai rakinami centriniu užraktu su kaištine cilindrine spyna. Tinkami stalčiai Nr. 972473.

**Su ESD įžeminimo laidu.****Spalva:**

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panašios į RAL 7035, **dažyta ESD miltelinio būdu.**

**Pastaba:**

Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Spintos korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti spintos naudingąjį aukštį.

**Techninis aprašymas**

Gylis G	28
Naudingasis aukštis stalčiams	1400 mm
Naud. aukštis	1400 mm
Plotis G	40

Ištraukiamų lentynų skaičius	0
maksimali keliamoji galia	4000 kg
Stalčių skaičius	0
Su elektros išlydžiu - ESD	taip
Svoris	65 kg
Plotis	1000 mm
su įžeminimo kabeliu	taip
Durų skaičius	0
Aukštis	1500 mm
Elektronine užraktų sistema - galima keisti	taip
Įžeminimas	įžeminta jungtis prie korpuso
Gylis	700 mm
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spintos korpusas

## Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21

914227 HU21