

Garant GRIDLINE

ESD įrankių spinta su stalčiais 50 kg, 36×24G, Stalčių aukštis mm / skaičius: 1000/10**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972460 1000/10
GTIN	4067263126553
Produktų klasė	9GK

Aprašymas**Modelis:**

Įrankių spinta, **ESD laidi** pagal DIN EN 61340-5-1. Įrankių spinta 40×28G kartu su stalčiais 36×24G. Spinta rakinama centrine cilindrine spyna. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną. **100% ištraukiami stalčiai** su diferencialiniu ištraukikliu. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25-mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm). Atskirų stalčių fiksatorius neleidžia vienu metu atidaryti kelių stalčių.

Su ESD įžeminimo laidu.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilkos spalvos kaip RAL 7035, **dažyti ESD milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Keliant ir transportuojant spintą reikia nepamiršti tinkamai užfiksuoti stalčius korpuse.**
- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai ir rankenų juostos) yra ESD nelaidžios.**

Techninis aprašymas

Plotis	1000 mm
Svoris	162 kg

Gylis	700 mm
Naud. aukštis	900 mm
Aukštis	1000 mm
Stalčių naudingasis gylis G	36×24
Stalčių naudingasis gylis G	24
Stalčiaus naudingasis gylis	600 mm
Stalčių naudingasis plotis G	36
Stalčiaus naudingasis plotis	900 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	50 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
Stalčių ištraukimas	Ištraukimo fiksatorius
Reguliuojamas aukštis kas	25 mm
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	36×24G
Produkto rūšis	Įrankių spinta

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas HU21	914227 HU21
ESD skirtukai įrankių spintos stalčiams Aukštis 1000 mm	972470 1000
ESD stalčius Stalčių aukštis 100 mm	972473 100
ESD stalčius Stalčių aukštis 75 mm	972473 75