



1/4 colio universalių kietmetalio grąžtų rinkinys (E 6,3), Grąžtų skaičius: 8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	787012 8
GTIN	4058546510312
Produktų klasė	76G

Aprašymas

Modelis:

Kietlydinio plokštelė **su aštriai pagaląsta pjovimo briauna ir universaliu viršūnės kampu. Centravimo viršūne** tiksliai pragręžiamas net ir kietas paviršius. Kotas iš pagerintos kokybės plieno.

Su PACKOUT tinkama plastikine dėže.

Paskirtis:

Įvairiausių medžiagų gręžimui, taip pat ir per vieną kartą:

- **Plytų, akytojo betono, lengvų statybinių medžiagų.**
- **Keraminių plytelių, keramikos, marmuro, stiklo.**
- **Armatūros betone.**

Turinys:

Grąžtas Nr. 787001: po 1 vnt. dyd. 4; 5; 5; 6; 6; 8; 10; 12

Pastaba:

- **Dėmesio: naudoti tik gręžimui (be smūgio)!**
- **Greitas gręžimas ir daugiau skylių su viena akumulatoriaus įkrova, negu su smūginiais grąžtais.**

Techninis aprašymas

Pjovimo briaunų skaičius Z	2
Grąžtų skaičius	8
Ašmenys	HM
Darbas su smūgiu / be smūgio	draudžiamas smūginis gręžimas
Antgalio šešiabriaunis kotas	E 6,3
Produkto rūšis	Universalus grąžtas