

**Garant****SOGX 050204, HB6640, Tipas: INOX**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	234036 INOX
GTIN	4045197697660
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

**Tinka:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Rekomendacija:**

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastūmą sumažinkite iki 70%.

## Techninis aprašymas

Tipas	INOX
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 050204
Kietlydinys	HB6640
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,05 – 0,1 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	180 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	160 m/min	M
Ti >850 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	75 m/min	S
drėgnas, maks.	tinka		