

**Garant****SOGX 080407, HB6535, Tipas: ST900**

## Užsakymo data

Užsakymo numeris	234062 ST900
GTIN	4045197697769
Produktų klasė	21E

## Aprašymas

**Tinka:**

GARANT Power Drill Nr. 234000 – 234025.

**Rekomendacija:**

Gręžiant su laikikliu Nr. 234015 ir Nr. 234025 pastumą sumažinkite iki 70%.

Pastūma f: 0,08 – 0,16 mm/aps.

## Techninis aprašymas

Tipas	ST900
Serija	Power Drill
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius	4
Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas	SOGX 080407
Kietlydinys	HB6535
Ašmenys	HM
Pastūma f	0,08 – 0,16 mm/aps.
Produkto rūšis	Gręžimas

**Vartotojo duomenys**

	<b>Paskirtis</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kodas</b>
Plienas <500 N/mm <sup>2</sup>	tinka	270 m/min	P
Plienas <750 N/mm <sup>2</sup>	tinka	250 m/min	P
Plienas <900 N/mm <sup>2</sup>	tinka	220 m/min	P
Plienas <1100 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	180 m/min	P
INOX <900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	170 m/min	M
INOX >900 N/mm <sup>2</sup>	ribotai tinka	150 m/min	M
CuZn	ribotai tinka	250 m/min	N
drėgnas, maks.	tinka		