



## KOMET® M03Speed precizinio ištekimo kotas, Ø Dmin: 24,8mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	238370 24,8
GTIN	4047109074613
Produktų klasė	24I

### Aprašymas

#### Modelis:

- Dinamiškas balansavimas šliaužiklio pagalbaapdirbimui maksimaliais sūkais.
- Modulinis sistemos surinkimas.
- Tikslus reguliavimas be papildomo suspaudimo.
- Su ABS® jungtimi didžiausiam tvirtinimo tikslumui.
- Greitas pirminis sureguliuojant ištekimo peilį.
- Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.
- Matmens nustatymas µm ribose, tikslaus nustatymo diapazone 0,25–0,6 mm Ø-yje, priklausomai nuo sūkių skaičiaus.
- Tikslus reguliavimo žingsnis po 0,002 mm Ø-yje.
- Tikslus suveikimas – be problemų galima reguliuoti ir nuskaityti be Nonijaus.

#### Pastaba:

Papildomi peilių laikikliai, pvz., grįžtamajam apdirbimui ir su kitais kampais = 15°, 30°, 45° ir t. t., pristatomi per trumpą laiką.

Keičiamą tiltelį, plokštelės laikiklį ir keičiamas pjovimo plokšteles prašome užsakyti atskirai.

### Techninis aprašymas

Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	24,8
Tikslus reguliavimas Ø	0,25 mm
Pirminis reguliavimas S	4,5 mm
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	25
Ašmenų laikiklis	238355 24,8

maksimalus sūkių skaičius	40000 min <sup>-1</sup>
Ratas Ø D2 apdirbimas pirmyn	24,5 mm
Naudingasis ilgis L <sub>1</sub>	39,9 mm
Suklio ribos Ø	24,8 - 33 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

## Priedai

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas  
M03Speedapdirbimui pirmyn Tinka M03 dydžiui 24,8

238355 24,8