

Garant GRIDLINE

**ESD korpusas 24G, savarankiškam komplektavimui su stalčiais, 20×20G,
Korpuso aukštis: 200mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972040 200
GTIN	4067263126690
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

Stalčių korpusas iš stabilios plieno konstrukcijos. **100% iki galo ištraukiami stalčiai** su diferencialiniais ištraukikliais ir 75 kg keliamąja galia. Rakinama centriniu užraktu naudojant cilindrinę spyną.

Paskirtis:

Stalčių korpusas savarankiškam ESD Workstation modulio Nr. 972010 – 972015, ESD reguliuojamo aukščio darbo vietų Nr. 972017 arba ESD darbastalių Nr. 972150 – 972195 įrengimui.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkos spalvos, panaši į RAL 7035, **dažyta ESD milteliniu būdu.**

Pastaba:

- **Visos plastikinės dalys (pvz., dangčiai) ir rankenų juostos yra įžemintos. Korpusui parenkant stalčius negalima pamiršti, kad atskirų stalčių priekinių aukščių suma turi atitikti korpuso naudingąjį aukštį.**
- **Kiekviename korpuse tik vienas stalčius, kurio priekinis aukštis yra 50 mm, tik aukščiausioje padėtyje.**

Techninis aprašymas

Aukštis	200 mm
Naud. aukštis	125 mm
Plotis G	24

Gylis	650 mm
Plotis	600 mm
Svoris	9,6 kg
Naudingasis aukštis stalčiams	125 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Gylis G	26
Cilindrinė spyna	modulinė apyraktė
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Produkto pavadinimo požymis	20×20G
Produkto rūšis	Darbastalio korpusas

Priedai

Spynos aklė, skirta GridLine Tipas KO21	914227 KO21
---	-------------