

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 20×20G, Stalčių aukštis: 125mm**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972045 125
GTIN	4067263129660
Produktų klasė	9GG

Aprašymas**Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Visi ESD korpusai 24G.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

Pastaba:

Kiekviename korpuse tik vienas stalčius, kurio priekinis aukštis yra 50 mm, tik aukščiausioje padėtyje.

Techninis aprašymas

Naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Naudingasis plotis	500 mm
Naudingasis plotis G	20
Naudingasis gylis G	20
Naud. aukštis	100 mm
Priekio aukštis	125 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg

Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius