

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 20×20G, Stalčių aukštis: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972045 50
GTIN	4067263129639
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Visi ESD korpusai 24G.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

Pastaba:

Kiekviename korpuse tik vienas stalčius, kurio priekinis aukštis yra 50 mm, tik aukščiausioje padėtyje.

Techninis aprašymas

Priekio aukštis	50 mm
Naudingas plotis	500 mm
Naudingasis gylis G	20
Naud. aukštis	25 mm
Naudingasis gylis	500 mm
Naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius