

Garant GRIDLINE

**ESD stalčius, 20×20G, Stalčių aukštis: 75mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	972045 75
GTIN	4067263129646
Produktų klasė	9GG

**Aprašymas****Modelis:**

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

**Tinka:**

Visi ESD korpusai 24G.

**Spalva:**

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinio būdu.**

**Pastaba:**

Kiekviename korpuse tik vienas stalčius, kurio priekinis aukštis yra 50 mm, tik aukščiausioje padėtyje.

**Techninis aprašymas**

Naudingasis gylis	500 mm
Naudingasis plotis G	20
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Priekio aukštis	75 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg
Naudingas plotis	500 mm
Naudingasis gylis G	20
Naud. aukštis	50 mm
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %

elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius