

Garant GRIDLINE

ESD stalčius, 20×20G, Stalčių aukštis: 250mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	972045 250
GTIN	4067263129691
Produktų klasė	9GG

Aprašymas

Modelis:

100% iki galo ištraukiami stalčiai iš stabilios plieno konstrukcijos, su diferencialiniu ištraukikliu ir 75 kg keliamąja galia. Aliumininės rankenos. Stalčiai su įspaudais skiriamųjų juostelių tvirtinimui kas 25 mm (stalčiams, kurių priekinis aukštis nuo 75 mm).

Tinka:

Visi ESD korpusai 24G.

Spalva:

Korpusas ir stalčiai šviesiai pilki, panašūs į RAL 7035, **ESD dažyti miltelinu būdu.**

Pastaba:

Kiekviename korpuse tik vienas stalčius, kurio priekinis aukštis yra 50 mm, tik aukščiausioje padėtyje.

Techninis aprašymas

Naudingasis plotis G	20
Naud. aukštis	225 mm
Naudingasis gylis	500 mm
Stalčių naudingasis gylis G	20×20
Priekio aukštis	250 mm
Naudingas plotis	500 mm
Stalčiaus/ ištraukiamos lentynos keliamoji galia	75 kg

Naudingasis gylis G	20
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas)	100 %
elektrostatinė savybė	EGB/ESD
Stalčių naudingasis plotis × gylis G	20×20G
Produkto rūšis	Stalčius