

 KOMET**KOMET KUB Quatron® grąžtas su keičiamomis plokštelėmis Kombinuotas kotas, 2xD, Ø DC m7: 38mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 235500 38 |
| GTIN | 4047109026353 |
| Produktų klasė | 24P |

Aprašymas**Modelis:****Su kombinuotu kotu**

- Optimizuoti aušinimo kanalai saugiam drožlių pašalinimui.
- Viršūnės kampas 174° suformuoja beveik lygų kiaurymės dugną.

Paskirtis:

- Tinka detalės apdirbimui tiek nejudančioje, tiek besisukančioje padėtyje.
- Sunkioms gręžimo sąlygoms (valcavimo nelygumai, liejinio defektai, pertraukiamas gręžimas).
- Kiaurymėms su tolerancija $\pm 0,2$ mm.

Su keičiamomis plokštelėmis Nr. 236520 – 236576.

Tiekimo sudėtis:

Yra užveržimo varžtai (be plokštelių).

Pastaba:

Kiti dydžiai – pagal užklausimą.

coliniams Ø: 1 1/2 in

Iškyšos ilgis L_A : 115 mm

Koto Ø D_s : 32 mm

Koto ilgis L_s : 60 mm

Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: SOEX 120508 44-..

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239652 20IP (6,3 Nm)

Techninis aprašymas

| | |
|---|----------------------|
| Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys | 239652 20IP (6,3 Nm) |
| Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas | SOEX 120508 44-.. |

| | |
|---|-------------------------------------|
| Naudingasis ilgis L_1 | 76 mm |
| Koto $\varnothing D_s$ | 32 mm |
| Pjovimo briaunų skaičius Z | 1 |
| Koto ilgis L_s | 60 mm |
| Serija | KUB Quatron® |
| Nominalus $\varnothing D$ | 38 |
| coliniams \varnothing | 1 1/2 in |
| Bendras ilgis L | 175 mm |
| Iškyšos ilgis L_A | 115 mm |
| Grąžto su keičiamosiomis plokštelėmis gręžimo gylis iki | 2×D |
| Kotas | DIN 6535 HE, DIN 6595 |
| Grąžto panaudojimas | Centravimas |
| Grąžto panaudojimas | ribotas skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | įkypas pragręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Skersinis gręžimas |
| Grąžto panaudojimas | Gręžimas paketais |
| Grąžto panaudojimas | Išėmos |
| Grąžto panaudojimas | įkypas išėjimas |
| Grąžto panaudojimas | išgaubtas |
| Vidinis aušinimas | taip |
| Produkto rūšis | Grąžtas su keičiamomis plokštelėmis |

Priedai

| | |
|--|-------------|
| Dinamometrinis atsuktuvus su skale, keičiamų geležčių laikikliu Maksimalus sukimo momentas 1600 cNm | 659906 1600 |
| Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 20IP | 239652 20IP |
| Precizinis antgalis Torx Plus® varžtams, kotas E 6,3 Torx Plus® profilis 20IP | 674252 20IP |

8 mm geležtė su magnetu su 1/4 colio antgalių laikikliu
Visas ilgis 50 mm

659874 50