



## KOMET® tikslaus ištekimo galvutės korpusas B301, Ø Dmin: 58mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	238301 58
GTIN	4047109005716
Produktų klasė	24B

### Aprašymas

#### Modelis:

**Ištekimo galvutės korpusas su ABS® jungtimi B301 ir į jį įstatomas precizinio ištekimo kotas M302.**

Padalos vertė yra 0,002 mm Ø, Nonijaus skale galima sureguliuoti ir mažesnę vertę. Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.

#### Paskirtis:

**Kiaurymių ištekimui, kai Ø nuo 29,5 iki 121 mm.**

Suspaustos tikslaus tekimo galvutės reguliavimas, kad darbas būtų kuo tikslesnis.

#### Pastaba:

Tinkamą tikslaus ištekimo įrankio galvutę Nr. 238310 (M302) ir keičiamas plokšteles galite užsakyti atskirai.

### Techninis aprašymas

Tikslaus ištekimo kotas	238310 40
Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	58
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	70 mm
Gnybt. varžtų rinkinys	249900 SW6
Suklio ribos Ø	58 - 71 mm

Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

---

## Priedai

KOMET® tikslaus ištekimo galvutė M302 Tipas 40	238310 40
------------------------------------------------	-----------