



KOMET® tikslaus ištekimo galvutės korpusas B301, Ø Dmin: 70mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	238301 70
GTIN	4047109005723
Produktų klasė	24B

Aprašymas

Modelis:

Ištekimo galvutės korpusas su ABS® jungtimi B301 ir į jį įstatomas precizinio ištekimo kotas M302.

Padalos vertė yra 0,002 mm Ø, Nonijaus skale galima sureguliuoti ir mažesnę vertę. Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.

Paskirtis:

Kiaurymių ištekimui, kai Ø nuo 29,5 iki 121 mm.

Suspaustos tikslaus tekimo galvutės reguliavimas, kad darbas būtų kuo tikslesnis.

Pastaba:

Tinkamą tikslaus ištekimo įrankio galvutę Nr. 238310 (M302) ir keičiamas plokšteles galite užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D _s	50
Tikslaus ištekimo kotas	238310 40
Mažiausias Ø D _{min}	70
Iškyšos ilgis L ₁	70 mm
Gnybt. varžtų rinkinys	249900 SW6
Suklio ribos Ø	70 - 83 mm

Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® tikslaus ištekimo galvutė M302 Tipas 40	238310 40
--	-----------