

**KOMET® tikslaus ištekinimo galvutės korpusas B301, Ø Dmin: 79mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	238301 79
GTIN	4047109005730
Produktų klasė	24B

**Aprašymas****Modelis:**

**Ištekinimo galvutės korpusas su ABS® jungtimi B301 ir į jį įstatomas precizinio ištekinimo kotas M302.**

Padalos vertė yra 0,002 mm Ø, Nonijaus skale galima sureguliuoti ir mažesnę vertę. Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.

**Paskirtis:**

**Kiaurymių ištekinimui, kai Ø nuo 29,5 iki 121 mm.**

Suspaustos tikslaus tekinimo galvutės reguliavimas, kad darbas būtų kuo tikslesnis.

**Pastaba:**

Tinkamą tikslaus ištekinimo įrankio galvutę Nr. 238310 (M302) ir keičiamas plokšteles galite užsakyti atskirai.

**Techninis aprašymas**

Tikslaus ištekinimo kotas	238310 50
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	63
Mažiausias Ø D <sub>min</sub>	79
Iškyšos ilgis L <sub>1</sub>	70 mm
Gnybt. varžtų rinkinys	249900 SW8
Suklio ribos Ø	79 - 94 mm

Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

---

## Priedai

KOMET® tikslaus ištekinimo galvutė M302 Tipas 50	238310 50
--	-----------