

**Ištekinimo laikiklių rinkinys HM dešininis, dešininis, Tipas: SET06****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	260389 SET06
GTIN	4067263132103
Produktų klasė	29W

Techninis aprašymas

Laikiklio ISO kodas	C08K SCLCR 06
Laikiklio ISO kodas	C10K SCLCR 06
Laikiklio ISO kodas	C12M SCLCR 06
Darbinės dalies ilgis L ₃	5 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	6 mm
Darbinės dalies ilgis L ₃	8 mm
Keičiamų plokštelių varžtų rinkinys	269028 7
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	125 mm
Bendras ilgis L	150 mm
Norma	DIN 8024

Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	10 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	12 mm
Mažiausias pragręžimo $\varnothing D_{\min}$	14 mm
Užspaudimo ilgis L_2	7,6 mm
Užspaudimo ilgis L_2	9,6 mm
Užspaudimo ilgis L_2	11,5 mm
Tinkamos keičiamos plokštelės	CC.. 0602..
Koto $\varnothing D_s$	8 mm
Koto $\varnothing D_s$	10 mm
Koto $\varnothing D_s$	12 mm
Paskirtis	dešininis
Ištekinimo gylis iki	8xD
Ašmenys	HM
Produkto rūšis	Ištekinimo laikiklis