



KOMET® tikslaus ištekinimo galvutės korpusas B301, Ø Dmin: 39mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	238301 39
GTIN	4047109005679
Produktų klasė	24B

Aprašymas

Modelis:

Ištekinimo galvutės korpusas su ABS® jungtimi B301 ir į jį įstatomas precizinio ištekinimo kotas M302.

Padalos vertė yra 0,002 mm Ø, Nonijaus skale galima sureguliuoti ir mažesnę vertę. Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.

Paskirtis:

Kiaurymių ištekinimui, kai Ø nuo 29,5 iki 121 mm.

Suspaustos tikslaus tekinimo galvutės reguliavimas, kad darbas būtų kuo tikslesnis.

Pastaba:

Tinkamą tikslaus ištekinimo įrankio galvutę Nr. 238310 (M302) ir keičiamas plokšteles galite užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

ABS® koto Ø D _s	32
Tikslaus ištekinimo kotas	238310 20
Mažiausias Ø D _{min}	39
Iškyšos ilgis L ₁	60 mm
Gnybt. varžtų rinkinys	249900 SW4
Suklio ribos Ø	39 - 45 mm

Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis gręžimas
Grąžto panaudojimas	Įkypas išėjimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® tikslaus ištekimo galvutė M302 Tipas 20	238310 20
--	-----------