



KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speed apdirbimui pirmyn, Tinka M03 dydžiui: 24,8



Užsakymo data

Užsakymo numeris	238355 24,8
GTIN	4047109022102
Produktų klasė	24I

Aprašymas

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speed apdirbimui pirmyn 24,8 iškyšos ilgis L₁: 50 mm
 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: TOHX 06T1..
 Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239653 6IP1
 Tikslaus reguliavimo galvutė: 238370 24,8

Techninis aprašymas

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239653 6IP1
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T1..
tinka dydžiui M03	24,8
Tikslaus reguliavimo galvutė	238370 24,8
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® M03Speed precizinio ištekinimo kotas Ø Dmin 24,8 mm	238370 24,8
--	-------------

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1

239653 6IP1