

## 2-jų dalių tvirtinimo diržas su sagtimi ir kabliu, Ilgis: 8m



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	086220 8
GTIN	4049924500070
Produktų klasė	08Z

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin stiprios ir netamprios poliesterio juostos su tvirta PU danga (EN 12195-2). Tvirtos, nerūdijančios sagtys ir kabliai, lengvai valdomi.

#### Paskirtis:

Skirta **prišti**, **prtvirtinti** ir **suveržti** konstrukcinėms dalims dirbtuvėse ir transportuojant.

#### Pastaba:

Tvirtinimo diržai yra be spalvinio kodo. Spalvos gali skirtis.

### Techninis aprašymas

maksimali tvirtinimo jėga LC	2000 daN
Diržo plotis	50 mm
Ilgis	8 m
Įtempimo jėga rankomis (50 daN)	300 daN
Norma	EN12195-2
Produkto rūšis	Tvirtinimo diržas