



KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speed apdirbimui pirmyn, Tinka M03 dydžiui: 29



Užsakymo data

Užsakymo numeris	238355 29
GTIN	4047109022119
Produktų klasė	24I

Aprašymas

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speed apdirbimui pirmyn 29 Iškyšos ilgis L₁: 50 mm
 Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas: TOHX 06T1..
 Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys: 239653 6IP1
 Tikslaus reguliavimo galvutė: 238370 29

Techninis aprašymas

Keičiamųjų plokštelių varžtų rinkinys	239653 6IP1
tinka dydžiui M03	29
Keičiamosios pjovimo plokštelės ISO kodas	TOHX 06T1..
Tikslaus reguliavimo galvutė	238370 29
Iškyšos ilgis L ₁	50 mm
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® M03Speed precizinio ištekinimo kotas Ø Dmin 29 mm	238370 29
--	-----------

Torx Plus fiksavimo varžtų rinkinys 10 vnt. Pavara 6IP1

239653 6IP1