



Akumuliatorinis specialus gręžtuvas, Tipas: C18RAD-0



Užsakymo data

Užsakymo numeris	070225 C18RAD-0
GTIN	4002395239085
Produktų klasė	03L

Aprašymas

Modelis:

MILWAUKEE – akumuliatorinis kampinis gręžtuvas ir terkšlinis suktuvas

- **REDLINK™** elektronika su tolygiu apsučių skaičiaus valdymu, deš. / kair. eiga ir apsauga nuo perkrovos.
- **LED darbo zonos apšvietimas.**

- **Raudoni ličio jonų akumuliatoriai su atskirų kamerų stebėjimu ir įkrovos lygio rodmeniu.**

Lengvas ir patogus kompaktiškas **kampinis** gręžtuvas sunkiai prieinamoms vietoms – **tik 95 mm kampas**. Elektroninis 10-ties pakopų sukimo momento nustatymas ir gręžimo pakopa, **FIXTEC** greito užveržimo griebtuvas. Raudona LED lemputė nurodo pasiektą sukimo momentą.

Privalumai:

Kompaktiškas – kampo matmuo tik 95 mm.

Tiekimo sudėtis:

Su įkrovikliu ir transportavimo lagaminu.

Be akumuliatoriaus ir įkroviklio.

Pastaba:

Tinkamas akumuliatorius Nr. 073816 dyd. MB18.

Techninis aprašymas

standartinis naudojimas	Strong
Svoris	1,9 kg
maksimalus sukimo momentas kietoje medžiagoje	20 Nm
Konstrukcija	Kampinis gręžtuvas
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø pliene	10 mm
maksimali vibracija pagal EN	≤ 2,5 m/s ²
Akumulatoriaus įtampa	18 V
Gamintojo pavadinimas	C18RAD-0
maksimalus gręžimo kiaurymės Ø medienoje	28 mm
Įrankio tvirtinimo laikiklis	Ø 1,0 – 10 mm
maksimalus sūkių skaičius 1. greitis	0 - 1500 min ⁻¹
tinkamas akumulatorius - Tiekėjas/ Akumulatoriaus tipas/ Įtampa	Milwaukee tipas B 18 V
Akumuliatorių kiekis	0
Maitinimas	Varomas akumulatoriaus energija
Akumulatoriaus rūšis	Ličio jonai
tinka medžiagoms	Plienas
tinka medžiagoms	Mediena
tinka medžiagoms	Akmuo
Produkto rūšis	Suktuvas

Priedai

Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218C	073840 M1218C
Pradinis akumuliatorių rinkinys Tipas M18NRG5	073839 M18NRG5
Ličio jonų akumulatorius M18B5 Akumulatoriaus tipas MB18	073816 MB18
Akumuliatorių įkroviklis Tipas M1218FC	073840 M1218FC