

Kilpa, mėlyna 8000 kg, Darbinės dalies ilgis: 5m**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	086280 5
GTIN	4049924501800
Produktų klasė	08Z

Aprašymas**Modelis:**

Itin atspari kilpa (EN 1492-2) su paprasta danga, be siūlių ir atspari dilimui.

Paskirtis:

Pakelti ir perkelti konstrukcinėms dalims.

Pastaba:

Tiekiamos iki šių pakėlimo apkrovų: 150 t (poliesterio), 180 t (Dyneema).

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis	5 m
Apimtis	10 m
Kilpos plotis	90 mm
Apkrova tiesioginė WLL	8000 kg
Apkrova tiesioginė pririšus WLL	6400 kg
Apkrova dviguba WLL iki 7°	16000 kg
Apkrova dviguba WLL 7° – 45°	11200 kg
Apkrova dviguba WLL 45° – 60°	8000 kg
Produkto rūšis	Apvali kilpa