


**KOMET**
**KOMET® įspraustinė su ekscentrinu reguliavimu, SK 40, ABS® Ø d: 50mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239010 50
GTIN	4047109003804
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**

· **Reguliavimo ribos  $\pm 0,25$  mm Ø-e. 1 padala atitinka 0,02 mm Ø-e.**

**Paskirtis:**

Tiksliam ištekinimo įrankių nustatymui.

**Tiekimo sudėtis:**

**Parduodama kartu su tarpine ir perstatymo rinkiniu formai AD.**

**Pastaba:**

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Iškyšos ilgis A	50 mm
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	50 mm
Laikiklis	SK 40
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69871
Forma	ADB
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	ABS griebtuvas

