

 **KOMET****KOMET® įspraustinė, SK 40, ABS® Ø d: 25mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239000 25
GTIN	4047109045071
Produktų klasė	29W

Aprašymas**Modelis:**

- Forma AD/B
- Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 8000 1/min.
- Su vidiniu aušinimu.

Standartas:**DIN 69871****Tiekimo sudėtis:****Parduodama kartu su tarpine ir perstatymo rinkiniu formai AD.****Pastaba:**

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Danties ilgis L ₁	19 mm
Iškyšos ilgis A	50 mm
ABS® koto Ø D _s	25 mm
Laikiklis	SK 40
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69871
Forma	ADB

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	ABS griebtuvas