


KOMET® įspraustinė su ekscentrinu reguliavimu, HSK-A 100, ABS® Ø d: 50mm

Užsakymo data

Užsakymo numeris	239030 50
GTIN	4047109040885
Produktų klasė	29W

Aprašymas
Modelis:

Reguliavimo ribos $\pm 0,25$ mm Ø-e. 1 padala atitinka 0,02 mm Ø-e.

Paskirtis:

Tiksliam ištekimo įrankių nustatymui.

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Išorinis Ø d ₁	100 mm
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Iškyšos ilgis A	80 mm
Danties ilgis L ₁	46,5 mm
Laikiklis	HSK-A 100
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69893
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	ABS griebtuvas

