



KOMET® laikiklis, SK 40, ABS® Ø d: 50mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	239000 50
GTIN	4047109045101
Produktų klasė	29W

Aprašymas

Modelis:

- Forma AD/B
- Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 8000 1/min.
- Su vidiniu aušinimu.

Standartas:

DIN 69871

Tiekimo sudėtis:

Parduodama kartu su tarpine ir perstatymo rinkiniu formai AD.

Pastaba:

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

Techninis aprašymas

Danties ilgis L ₁	30 mm
Iškyšos ilgis A	50 mm
ABS® koto Ø D _s	50 mm
Laikiklis	SK 40
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69871
Forma	ADB

Duomenų lapai

Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	ABS griebtuvas