


**KOMET® įspraustinė, HSK-A 63, ABS® Ø d: 32mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	239020 32
GTIN	4047109038813
Produktų klasė	29W

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Griebtuvas subalansuotas Q 6,3 prie 10000 1/min.
- Su vidiniu aušinimu.

**Standartas:**
**DIN 69893**
**Pastaba:**

Daugiau įspraustinių su ABS® jungtimi reikia teirautis.

**Techninis aprašymas**

Danties ilgis L <sub>1</sub>	24 mm
Iškyšos ilgis A	50 mm
ABS® koto Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Kotas	ABS
Laikiklio norma	DIN 69893
Vidinis aušinimas	taip
Išorinis Ø d <sub>1</sub>	63 mm
Produkto rūšis	ABS griebtuvas

