



KOMET® M03Speed precizinio ištekimo kotas, Ø Dmin: 100mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	238370 100
GTIN	4047109025165
Produktų klasė	24I

Aprašymas

Modelis:

- Dinamiškas balansavimas šliaužiklio pagalbaapdirbimui maksimaliais sūkais.
- Modulinis sistemos surinkimas.
- Tikslus reguliavimas be papildomo suspaudimo.
- Su ABS® jungtimi didžiausiam tvirtinimo tikslumui.
- Greitas pirminis suregulavimas reguliuojant ištekimo peilį.
- Tikslus aušinimo skysčio padavimas tiesiai į plokštelės pjovimo briauną.
- Matmens nustatymas µm ribose, tikslaus nustatymo diapazone 0,25–0,6 mm Ø-yje, priklausomai nuo sūkių skaičiaus.
- Tikslus reguliavimo žingsnis po 0,002 mm Ø-yje.
- Tikslus suveikimas – be problemų galima reguliuoti ir nuskaityti be Nonijaus.

Paskirtis:

komplektuojama su tilteliu Nr. 238372.

Pastaba:

Papildomi peilių laikikliai, pvz., grįžtamajam apdirbimui ir su kitais kampais = 15°, 30°, 45° ir t. t., pristatomi per trumpą laiką.

Keičiamą tiltelį, plokštelės laikiklį ir keičiamas pjovimo plokšteles prašome užsakyti atskirai.

Techninis aprašymas

Tikslus reguliavimas Ø	0,6 mm
Ratas Ø D2 apdirbimas pirmyn	85 mm

ABS® koto Ø D _s	63
Mažiausias Ø D _{min}	100
Ašmenų laikiklis	238374 100-166
maksimalus sūkių skaičius	11500 min ⁻¹
Keičiamas tiltelis	238372 100; 128; 166
Suklio ribos Ø	100 - 206 mm
Kotas	ABS
Grąžto panaudojimas	Skersinis grėžimas
Grąžto panaudojimas	išgaubtas
Grąžto panaudojimas	įkypas išėjimas
Vidinis aušinimas	taip
Produkto rūšis	Suklio įrankis

Priedai

KOMET® plokštelės laikiklis 90°, skirtas M03Speedapdirbimui pirmyn Tinka M03 dydžiui 100-166	238374 100-166
---	----------------